

Waldmann **Luces en barra Taneo, Tipo: 47****Datos de pedido**

Número de pedido	928655 47
GTIN	4013330055967
Clase de artículo	93L

Descripción**Ejecución:**

Eficiente tecnología LED de alta calidad y sin mantenimiento con iluminación de superficie, homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Tecla de membrana con Con. / Des. y atenuación (hasta un 10 % gradual con función de memoria). Carcasa de aluminio anodizado incoloro. Varillaje descargado por resortes con articulación del cabezal 3D. Temperatura del color blanco neutro con 4000 K.

La lámpara tiene bombillas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El cliente puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable). Con 36 diodos luminiscentes.

Suministro:

Incluida pinza de mesa (abertura sujeción 0 – 70 mm).
Cable de conexión de 3,0 m con enchufe europeo.

Descripción técnica

Suministro de energía	alimentado en la red
Cuerpo lámpara longitud	577 mm
Cuerpo de lámparas anchura	136 mm
Radio de acción del brazo articulado 3D	180 grados
Bombilla	LED
Cuerpo de lámparas altura	33 mm

Tipo de fijación	Abrazadera de mesa
Color luz	blanco neutro K
Longitud cable de conexión	3 m
Consumo de potencia	30 W
Iluminación atenuable	en continuo
Bombilla intercambiable	no
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	4000 K
Altura total	1070 mm
Tipo de enchufe entrada	C
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo