

Waldmann **Luces en barra Taneo, Tipo: 31****Datos de pedido**

Número de pedido	928655 31
GTIN	4013330055943
Clase de artículo	93L

Descripción**Ejecución:**

Eficiente tecnología LED de alta calidad y sin mantenimiento con iluminación de superficie, homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Tecla de membrana con Con. / Des. y atenuación (hasta un 10 % gradual con función de memoria). Carcasa de aluminio anodizado incoloro. Varillaje descargado por resortes con articulación del cabezal 3D. Temperatura del color blanco neutro con 4000 K.

La lámpara tiene bombillas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El cliente puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable). Con 24 diodos luminiscentes.

Suministro:

Incluida pinza de mesa (abertura sujeción 0 – 70 mm).
Cable de conexión de 3,0 m con enchufe europeo.

Descripción técnica

Longitud cable de conexión	3 m
Bombilla	LED
Radio de acción del brazo articulado 3D	180 grados
Cuerpo lámpara longitud	398 mm
Tipo de fijación	Abrazadera de mesa
Consumo de potencia	23 W

Iluminación atenuable	en continuo
Suministro de energía	alimentado en la red
Cuerpo de lámparas anchura	136 mm
Color luz	blanco neutro K
Cuerpo de lámparas altura	33 mm
Bombilla intercambiable	no
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	4000 K
Altura total	1070 mm
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	C
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo