

Garant**Armario sobrepuesto, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928700 1000
GTIN	4062406117610
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de chapa de acero con **doble pared trasera** (protección contra el polvo). Superficie interior con \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm. La puerta gira horizontalmente hacia delante al abrirse. Para montar entre las columnas soporte n.º 928010.

Aplicación:

También adecuado para montaje mural.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035,
puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

adecuado para tipo	1000
Anchura útil	880 mm
Anchura	920 mm
Profundidad útil	150 mm
Capacidad de carga	140 kg
Peso	32 kg
Profundidad	250 mm
Altura útil	410 mm
Altura	481 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario sobrepuesto

Accesorios

Muelle de gas Adecuado para tamaño 1000	938016 1000
-----------------------------------------	-------------