


**Garant****Reborde de chapa de acero, Anchura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928720 2000
GTIN	4062406117689
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con  $\square 9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.

**Idóneo para:**

Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Anchura	2000 mm
Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores	8
Material	Chapa de acero
Ø troquelado en reborde superior	6 mm
Altura sobre placa	210 mm
Altura	248 mm
Color	gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Profundidad	120 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Reborde