


**Garant****Reborde de chapa de acero, Anchura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928720 1000
GTIN	4062406117665
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con  $\square 9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.

**Idóneo para:**

Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Material	Chapa de acero
Altura	248 mm
Profundidad	120 mm
Color	gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Anchura	1000 mm
Altura sobre placa	210 mm
Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores	8
Ø troquelado en reborde superior	6 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Reborde