


Garant**Bordillo esquina de chapa de acero, Tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928725 1000
GTIN	4062406117696
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero con $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.

Idóneo para:

Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura sobre placa	210 mm
Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores	8
Ø troquelado en reborde superior	6 mm
Color	Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
Anchura	1000 mm
Profundidad	1000 mm
Material	Chapa de acero
Altura	248 mm

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Reborde