

HOLEX**Banco de trabajo con 1 cajón y 2 puertas batientes, Longitud de tablero: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	929520 1500
GTIN	4062406117788
Clase de artículo	92W

Descripción**Ejecución:**

- **Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.**
- **Estructura inferior - chapa de acero soldado.**
- **Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.**
- **Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.**
- **Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.**

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 180

Altura puerta (izquierda) mm: 540

Altura de puerta (derecha) mm: 360

Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.º 929581.

Lacado:Cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo, estantes y estanterías galvanizados.****Nota:**

Otros acabados de frontales posibles: gris claro RAL 7035, azul señal RAL 5005. No es posible una pintura especial.

Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Banco de trabajo en línea	no – el saliente del tablero es demasiado grande
Cajón profundidad útil	520 mm
Cajón anchura útil	490 mm
Anchura de la estructura inferior	1200 mm
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Cantidad de cajones	1
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Peso	76 kg
Altura puerta (izquierda)	540 mm
Profundidad de la estructura inferior	630 mm
Altura puerta (derecha)	360 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	700 kg
Banco de trabajo con cierre centralizado	sí
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Altura	850 mm
Grosor material	1,5 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	100 kg
Grosor de plaquita	40 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	90 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Compensación de altura	20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Casquillo de la cerradura 225-010-9 sin bombillo

914202