

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con 2 carcassas 16G, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 12x20G, Longitud de tablero: 1500/6+5mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922177 1500/6+5
GTIN	4062406118211
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajones 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Suministro:

2 carcassas con cajones, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	20
Peso	177 kg

Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera, altura	900 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Cajón anchura útil en G	12
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Serie	vario
Cajones superficie útil en G	12×20
Altura	950 mm
Cantidad de cajones	11
Carcasa de cajonera altura útil	800 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927500 125
Cajón Altura frontal de cajón 300 mm	927500 300
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927500 250
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927500 200
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/5	927300 900/5
Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 1500 mm	926241 1500
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/6	927300 900/6