

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con 2 carcasa 16G, altura 850 mm, Tablero de haya Multiplex, 12x20G, Longitud de tablero: 1500/6+7mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajones 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Suministro:

2 carcasa con cajones, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera, altura	800 mm

Cajón anchura útil en G	12
Cajón anchura útil	300 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Cantidad de cajones	13
Carcasa de cajonera altura útil	700 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Peso	183 kg
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Serie	vario
Cajón profundidad útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Altura	850 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927500 200
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 800/6	927300 800/6
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 800/7	927300 800/7
Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde haya multiplex Longitud de tablero 1500 mm	926081 1500