

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo móvil Vario, altura 850 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 20x20G, Longitud de tablero mm / cantidad de cajones: 1000/1**Datos de pedido**

Número de pedido	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en estructura de acero resistente con estante de almacenamiento profundidad 300 mm. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que el cajón se abra durante el transporte.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 125

Suministro:

2 pies soporte con ruedas, carcasa con cajón, estante de almacenamiento, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cantidad de cajones	1
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
ComfortClose	no
Peso	57,1 kg
Cajón anchura útil	500 mm
rebajable	no
Altura	850 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Cajón anchura útil en G	20
Carcasa de cajonera, altura	200 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	250 kg
Parachoques	no
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Serie	vario
Serie	vario
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cajones superficie útil en G	20x20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Tirador deslizante	no
Material tablero de trabajo	Eluplan oscuro
Carcasa de cajonera altura útil	125 mm
Material rueda	Poliuretano
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Panel posterior / estante de almacenamientode una pieza Adecuado para longitud de tablero 700 mm	927140 700
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 125 mm	927805 125