

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo móvil Vario, altura 850 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 20×20G, Longitud de tablero mm / cantidad de cajones: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	923507 1000
GTIN	4062406118310
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en estructura de acero resistente con estante de almacenamiento profundidad 300 mm. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Suministro:

2 pies soporte con ruedas, 2 parejas de chapas de nudo, estante de almacenamiento, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Tirador deslizante	no
Tablero de trabajo grosor	50 mm

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Peso	40,3 kg
Serie	vario
Serie	vario
Material tablero de trabajo	Eluplan oscuro
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Altura	850 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Parachoques	no
ComfortClose	no
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cantidad de cajones	0
Material rueda	Poliuretano
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	250 kg
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
rebajable	no
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo del nombre de producto

20x20G

Tipo de producto

Banco de trabajo móvil

Accesorios

Panel posterior / estante de almacenamientode una pieza
Adecuado para longitud de tablero 700 mm

927140 700