

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo móvil Vario, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 20x20G, Longitud de tablero mm / cantidad de cajones: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	923514 1000
GTIN	4062406118334
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en estructura de acero resistente con estante de almacenamiento profundidad 300 mm. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Suministro:

2 pies soporte con ruedas, 2 parejas de chapas de nudo, estante de almacenamiento, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Serie	vario
Serie	vario

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Superficie de rodadura sin huella	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Cantidad de cajones	0
Material rueda	Poliuretano
Parachoques	no
Altura	950 mm
ComfortClose	no
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Peso	51,5 kg
rebajable	no
Tirador deslizante	no
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	250 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza Adecuado para longitud de tablero 700 mm	927140 700
--	------------