

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo móvil Vario, altura 850 mm, Tablero de haya Multiplex, 20x20G, Longitud de tablero mm / cantidad de cajones: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	923504 1000
GTIN	4062406118303
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en estructura de acero resistente con estante de almacenamiento profundidad 300 mm. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Suministro:

2 pies soporte con ruedas, 2 parejas de chapas de nudo, estante de almacenamiento, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tirador deslizante	no

Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	250 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Serie	vario
Serie	vario
Peso	50,3 kg
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Altura	850 mm
ComfortClose	no
rebajable	no
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Material rueda	Poliuretano
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Material tablero de trabajo	haya multiplex
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Parachoques	no
Cantidad de cajones	0
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza Adecuado para longitud de tablero 700 mm	927140 700
--	------------