

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 850 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 1500/2mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 922581 1500/2 |
| GTIN              | 4062406214531 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

**Suministro:**

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Regulación de la altura manual n.º 938540 tam. 150 no incluida en el volumen de suministro.

**Lacado:**

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

|      |        |
|------|--------|
| Peso | 112 kg |
|------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Altura   | 850 mm   |
| Tablero de trabajo profundidad   | 750 mm   |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg   |
| Serie  | vario  |
| Carcasa de cajonera altura útil  | 225 mm   |
| Carcasa de cajonera, profundidad   | 650 mm   |
| Cajón anchura útil en G  | 20   |
| Carcasa de cajonera, anchura   | 600 mm   |
| Carcasa de cajonera, altura  | 300 mm   |
| Longitud del tablero de trabajo  | 1500 mm  |
| Tablero de trabajo grosor  | 50 mm  |
| Cajón profundidad útil   | 500 mm   |
| Cajón anchura útil   | 500 mm   |
| Cantidad de cajones  | 2  |
| Cajón profundidad útil en G  | 20   |
| Cajones superficie útil en G   | 20x20  |
| Ejecución construcción   | Construcción de tubos de acero                                 |
| Grosor material  | 1 mm   |
| Banco de trabajo altura  | 850 mm   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble   | 75 kg  |
| Grosor de plaquita   | 50 mm  |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)  | 100 %  |
| Cerradura de pasador cilíndrico  | bombillo modular   |
| Selección del color  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto  | 20x20G   |
| Tipo de producto   | Banco de trabajo   |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Cajón Altura frontal de cajón 75 mm   | 927800 75    |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21   | 914227 KO21  |
| Cajón Altura frontal de cajón 150 mm  | 927800 150   |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2                                | 927600 300/2 |
| Chapa de nudos Tipo 1   | 927122 1     |
| Pie de soporte Altura 800 mm  | 927000 800   |
| Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm | 926001 1500  |