


Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 20x20G, Longitud de tablero: 2000/2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922597 2000/2
GTIN	4062406214692
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Carcasa de cajonera, altura	300 mm
-----------------------------	--------

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Peso	127 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cantidad de cajones	2
Serie	vario
Carcasa de cajonera altura útil	225 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Altura	950 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 2000 mm	926241 2000
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927600 300/2