#### Garant GRIDLING

# Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 950 mm, placa de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500/2mm



# Datos de pedido

Número de pedido	922591 1500/2
GTIN	4062406214623
Clase de artículo	9GG

## Descripción

## **Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100** % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

## Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

#### **Suministro:**

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

### **Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

#### Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

# Descripción técnica

Carcasa de cajonera, altura	300 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Peso	113 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	225 mm
Cantidad de cajones	2
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Serie	vario
Altura	950 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20x20
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

# **Accesorios**

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954305 5
Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm	926001 1500
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927600 300/2
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1