

Garant GRIDLINE

Dispositivo de transporte para bancos de trabajo Ready-to-go, Tipo: 1200**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 927271 1200 |
| GTIN | 4062406118600 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Pie soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas Ø 100 mm, con banda de rodadura de caucho macizo gris, que no deja marcas. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Mango de Haptoprene® de 2 componentes en dispositivo de elevación y descenso.

Idóneo para:

Bancos de trabajo Ready-to-go con anchos de carcasa totales de 1200 mm y ancho de estructura inferior 1300 mm.

n.º 927241 tam. 1200/2, 1200/3; n.º 927261 tam. 1200/2, 1200/3.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo, no configurable.**

Nota:

Unidad de transporte no adecuada para el reequipamiento. Los bancos de trabajo con unidad de transporte necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descripción técnica

| | |
|---|---------|
| Anchura | 1200 mm |
| Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte | 400 kg |
| Profundidad | 700 mm |
| Altura | 200 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Serie | Ready-to-go |
| Serie | Ready-to-go |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Tipo de producto | Unidad de transporte |