

Garant GRIDLINE

Dispositivo de transporte para bancos de trabajo Ready-to-go, Tipo: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	927271 1000
GTIN	4062406118594
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Pie soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas Ø 100 mm, con banda de rodadura de caucho macizo gris, que no deja marcas. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Mango de Haptoprene® de 2 componentes en dispositivo de elevación y descenso.

Idóneo para:

Bancos de trabajo Ready-to-go con anchos de carcasa totales de 1000 mm y ancho de estructura inferior 1100 mm.

n.º 927241 tam. 1000, n.º 927261 tam. 1000.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo, no configurable.**

Nota:

Unidad de transporte no adecuada para el reequipamiento. Los bancos de trabajo con unidad de transporte necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanoal. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Altura	200 mm
Serie	Ready-to-go
Serie	Ready-to-go

Profundidad	700 mm
Anchura	1030 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Tipo de producto	Unidad de transporte