




Verificadores de interiores de precisión KT, Capacidad de medición: 8-12mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 435125 8-12 |
| GTIN | 2050001051035 |
| Clase de artículo | 46D |

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el **modelo Schwenk**. Para medir perfiles y dentados internos, dentados de entalladura y perfiles de cubos acanalados. Precisión y fiabilidad elevadas gracias a la desviación de segmento del recorrido del perno palpador. Cobertura de grandes áreas de medición gracias a insertos de medición intercambiables. Para el alojamiento de los elementos de bolas insertados, los insertos de medición están provistos de rosca interior. Las bolas de MD de los elementos insertados están ya disponibles a partir de $\varnothing 0,5\text{mm}$ en divisiones de 0,001 mm (tolerancia $< 2\mu\text{m}$).

Suministro:

Soporte del aparato con perno palpador e insertos de medición, sin elementos de bolas insertados ni pantalla de visualización.

Partes opcionales:

Elementos de bolas insertados con bolas de MD, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322.

Nota:

Ejecución como calibre cilíndrico para la medición rápida y segura sin oscilación a petición.

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------|
| Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 μm |
| Número de discos de medición | 1 |

| | |
|------------------------------|--|
| Capacidad de medición | 8 - 12 mm |
| Número de pernos de medición | 5 |
| Profundidad de medición | 100 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | Precio a petición |
| Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm | 434674 50/1 |
| Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 25/0,5 μm | 434674 25/0,5 |
| Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 250/10 μm | 434674 250/10 |
| Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 130/5 μm | 434674 130/5 |
| Comparador digital inductivo Extramess Tipo 2001 | 434670 2001 |