



## Lápiz neumático de grabado DynaPen®, Tipo: 10850



### Datos de pedido

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido  | 079708 10850 |
| GTIN              | 616026108509 |
| Clase de artículo | 03R          |

### Descripción

#### Ejecución:

Lápiz neumático de tipo bolígrafo DynaPen con **juego de accesorios (pinza portapieza de 1/8 pulgada)**. El movimiento de impulso (carrera 0,018 mm) ofrece **muchas posibilidades de aplicación**, como grabado, rotulación, trabajos sencillos de limpieza y limado, desbarbado, etc.

#### Suministro:

Incluye manguera de conexión de 1,4 m, 3 limas, punta de grabado y llave hexagonal.

#### Nota:

Encontrará mini-lijas de diamante adecuadas en el n.º 529420.

Demanda de aire máxima: 28,2 l/min

Frecuencia de golpe: 233 Hz

Rosca de conexión: NPT

Conexión aire comprimido: 1/4 pul

Peso: 0,26 kg

Nivel sonoro de funcionamiento: 79 dB(A)

### Descripción técnica

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Peso                   | 0,26 kg    |
| Ø                      | 23 mm      |
| Quality Dress          | 10850      |
| Frecuencia de golpe    | 233 Hz     |
| Demanda de aire máxima | 28,2 l/min |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Vibraciones máximas según EN   | 8 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB(A)           |
| Longitud                       | 108 mm             |
| Conexión aire comprimido       | 1/4 pul            |
| Rosca de conexión              | NPT                |
| Tipo de producto               | Barra de grabado   |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal Tipo 1  | 529420 1  |
| Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal Tipo 1K | 529420 1K |
| Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal Tipo 4  | 529420 4  |