

Garant GRIDLINE

Armario para productos de limpieza con puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 750/K



Datos de pedido

Número de pedido	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario universal para guardar productos de limpieza, aparatos de limpieza y ropa. Instalación de estantes galvanizados a intervalos de 25 mm.

Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.

Capacidad de carga de los estantes 25 kg. Perforación en la carcasa de subdivisión para la **colocación de ganchos y soportes Easyfix** (en el grupo 95).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con los armarios GridLine de profundidad 20G y se pueden combinar con ellos libremente.

Encontrará otros accesorios como estantes y cajones en el grupo 94.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 500 mm

Altura útil: 1840 mm

Cantidad de ganchos: 3

Peso: 78 kg

Descripción técnica

Cantidad de ganchos	3
Altura	2000 mm
Profundidad	500 mm
Peso	78 kg
Anchura	750 mm
Modelo	K
Frontales del armario	puertas batientes de chapa maciza
Altura útil	1840 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para productos de limpieza

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------