

Garant GRIDLINE

**Armario ecológico con puertas batientes transparentes, Altura mm / cantidad bandejas: 1000/2****Datos de pedido**

Número de pedido	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Clase de artículo	91U

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Las puertas están provistas de rendijas de ventilación laterales, y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Cubeta colectora galvanizada soldada de forma estanca a los líquidos según **StawaR**. Capacidad de carga 100 kg. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm. Capacidad 20 litros (20 mm por debajo del borde de la cubeta).

**Aplicación:**

Almacenamiento de productos fitosanitarios, químicos tóxicos y contaminantes del agua en locales de trabajo de forma segura y conforme a prescripciones.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lacado:**

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

¡No adecuado para el almacenamiento de líquidos inflamables! Almacenamiento según WHG art. 19. Cubetas de acuerdo con ÜHP, según la lista de las reglas de construcción, de conformidad con StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1000 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 500 mm

Altura útil: 860 mm

Cantidad de cubetas colectoras: 2

Peso: 72 kg

## Descripción técnica

Altura	1000 mm
Profundidad	500 mm
Anchura	1000 mm
Peso	72 kg
Cantidad de cubetas colectoras	2
Altura útil	860 mm
Frontales del armario	Puerta batiente con ventana con rendijas de ventilación
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario ecológico

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------

Cubeta colectora anchura de armario / división 1000 mm

980096 1000