



Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632350 1/4
GTIN	4018754177745
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 60

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	118 mm
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 grados
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

