

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 4040S19
Anchura de función L ₄	50 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Brida, tornillo, resorte	259035 1
Calzo	259031 18
Serie	QuickTurn
Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Tornillo para calzo	259025 13
Tamaño de placa	19 mm
Tamaño del mango	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Tornillo para calzo 10 piezas Tipo 2	259026 2
Calzo Tipo 18	259031 18
Calzo Tipo 36	259031 36
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500