



## Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: M0311



### Datos de pedido

Número de pedido	546910 M0311
GTIN	4045197724342
Clase de artículo	52D

### Descripción

#### Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **HOLEX** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm.

#### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Longitud total	38 mm
Dentado abreviatura	Z7
Grado de finura de dentado	medio
Ø del cabezal	3 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Forma	M0311
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	11 mm
Serie	Dentado Z7

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		