

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 40/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCLNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Anchura de función L ₄	50 mm
Palanca articulada	259015 1
Tamaño de placa	19 mm
Juego de espigas elásticas	259047 1
Tamaño del mango	40 mm
Juego de resortes	259044 1
Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Longitud total L	250 mm
Calzo	259031 17
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes10 piezas Tipo 7	259044 7
Calzo Tipo 16	259031 16
Tornillo de palanca articulada Tipo 1	259018 1
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Palanca articulada Tipo 1	259015 1
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 1	259047 1
Juego de resortes10 piezas Tipo 1	259044 1