

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 40/19mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	19 mm
Juego de resortes	259044 1
Anchura de función L <sub>4</sub>	50 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Calzo	259031 17
Juego de espigas elásticas	259047 1
Código ISO Soporte	PCLNR/L 4040S19
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Palanca articulada	259015 1
Longitud total L	250 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	45 mm
Tamaño del mango	40 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 16	259031 16
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Palanca articulada Tipo 1	259015 1
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 1	259047 1
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Calzo Tipo 36	259031 36
Juego de resortes 10 piezas Tipo 1	259044 1
Tornillo de palanca articulada Tipo 1	259018 1