

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Juego de resortes	259044 1
Palanca articulada	259015 1
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Juego de espigas elásticas	259047 1
Longitud total L	250 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	48 mm
Tamaño del mango	40 mm
Código ISO Soporte	PCBNR/L 4040S19
Calzo	259031 17
Anchura de función L <sub>4</sub>	35 mm
Tamaño de placa	19 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 1	259047 1
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Tornillo de palanca articulada Tipo 1	259018 1
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Palanca articulada Tipo 1	259015 1
Calzo Tipo 16	259031 16
Juego de resortes 10 piezas Tipo 1	259044 1
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Calzo Tipo 36	259031 36