

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 40/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	35 mm
Tamaño del mango	40 mm
Palanca articulada	259015 1
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Juego de resortes	259044 1
Longitud de la cabeza L ₁	48 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Código ISO Soporte	PCBNR/L 4040S19
Longitud total L	250 mm
Juego de espigas elásticas	259047 1
Calzo	259031 17
Tamaño de placa	19 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 16	259031 16
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 1	259047 1
Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 1	259015 1
Juego de resortes 10 piezas Tipo 1	259044 1
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 1	259018 1
Palanca articulada Tipo 13	259015 13