

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Código ISO Soporte	PCKNR/L 4040S19
Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Juego de espigas elásticas	259047 1
Calzo	259031 17
Palanca articulada	259015 1
Longitud total L	250 mm
Tamaño de placa	19 mm
Juego de resortes	259044 1
Tamaño del mango	40 mm
Anchura de función L ₄	50 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes10 piezas Tipo 7	259044 7
Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 1	259047 1
Juego de resortes10 piezas Tipo 1	259044 1
Calzo Tipo 16	259031 16
Tornillo de palanca articulada Tipo 1	259018 1
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Palanca articulada Tipo 1	259015 1