

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo mLevel con tablero Eterlux claro, Longitud: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920004 1500
GTIN	4062406119430
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

**Estación de trabajo mLevel**, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

**Lacado:**

**Pie soporte** antracita RAL 7016, **no configurable**.

**Columna de elevación** aluminio anodizado, **no configurable**.

**Panel lateral y posterior** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

**Descripción técnica**

Anchura	1500 mm
Modelo	mLevel
Peso	70 kg
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Profundidad	800 mm
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	750 - 1000 mm

Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Regulación de la altura gradual	no
Serie	Estación de trabajo
Grosor superficie	2,7 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Material tablero de trabajo	Eterlux
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris claro
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

## Accesorios

Estantería de almacenamiento 810 mm de profundidad útil adecuado para tipo 1500	920211 1500
Par de ruedas guía Tipo 1	920212 1
Bastidor de base kanban paramLevel y eLevel+ Profundidad 400 mm	920201 400

Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 500/5	927600 500/5
Columnas soporte Altura 962 mm	928010 962
Columnas soporte Altura 200 mm	928010 200
Carcasa de ordenador 16G Altura 500 mm	927335 500
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/5	927315 500/5
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1	927600 200/1
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927600 400/4
Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Tastatur-Schublade Tipo 1	927341 1
Columnas soporte Altura 481 mm	928010 481
Carcasa de cajonera 24G móvil Altura carcasa / cantidad de cajones 500/5 mm	927620 500/5
Columnas soporte Altura 1362 mm	928010 1362
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927600 300/2
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3	927300 400/3
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/4	927315 500/4
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/3	927315 500/3
Soporte de PC Tipo M	928753 M
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927300 300/3
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927300 400/4
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927600 300/3
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 400/4	927315 400/4

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones  
300/2

---

927300 300/2