

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo mLevel con tablero Eluplan gris oscuro, Longitud: 1500mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 920002 1500 |
| GTIN | 4062406119300 |
| Clase de artículo | 91P |

Descripción**Ejecución:**

Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, **no configurable**.

Columna de elevación aluminio anodizado, **no configurable**.

Panel lateral y posterior gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------|
| Profundidad | 800 mm |
| Grosor superficie | 2 mm |
| Modelo | mLevel |
| Anchura | 1500 mm |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria | no |
| Serie | Estación de trabajo |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a | 750 - 1000 mm |
| Peso | 70 kg |
| Superficie tablero de trabajo | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) |
| Regulación de la altura gradual | no |
| Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz |
| Color superficie tablero de trabajo | gris oscuro |
| Longitud del tablero de trabajo | 1500 mm |
| Tablero de trabajo grosor | 40 mm |
| Material tablero de trabajo | Eluplan |
| Principio de regulación de la altura | Estructura completa |
| Regulación de la altura para puesto de trabajo | 750-1000 mm |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg |
| Ejecución regulación de la altura | mecánico |
| Grosor de plaquita | 40 mm |
| Compensación de altura | 25 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Estantería de almacenamiento 810 mm de profundidad útil adecuado para tipo 1500 | 920211 1500 |
| Bastidor de base kanban paramLevel y eLevel+ Profundidad 400 mm | 920201 400 |

| | |
|---|--------------|
| Par de ruedas guía Tipo 1 | 920212 1 |
| Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/4 | 927315 500/4 |
| Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2 | 927300 300/2 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1 | 927600 200/1 |
| Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 400/4 | 927315 400/4 |
| Columnas soporte Altura 962 mm | 928010 962 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4 | 927600 400/4 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2 | 927600 300/2 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 500/5 | 927600 500/5 |
| Carcasa de ordenador 16G Altura 500 mm | 927335 500 |
| Columnas soporte Altura 200 mm | 928010 200 |
| Soporte de PC Tipo M | 928753 M |
| Multifix adecuado para tipo 300 | 928201 300 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3 | 927600 300/3 |
| Tastatur-Schublade Tipo 1 | 927341 1 |
| Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3 | 927300 400/3 |
| Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3 | 927300 300/3 |
| Columnas soporte Altura 481 mm | 928010 481 |
| Columnas soporte Altura 1362 mm | 928010 1362 |
| Carcasa de cajonera 24G móvil Altura carcasa / cantidad de cajones 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/5 | 927315 500/5 |

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones
400/4

927300 400/4

Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm /
cantidad de cajones 500/3

927315 500/3