

Garant GRIDLINE

## Puesto de trabajo de esquina con soporte de pie con tablero Eterlux claro, Longitud del tablero de trabajo: 1000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	920102 1000
GTIN	4062406119584
Clase de artículo	91P

### Descripción

#### Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Regulación de la altura a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Con pie soporte de chapa de acero y tubo cuadrado, capacidad de carga **250 kg**.

#### Idóneo para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. No es posible la regulación de la altura eléctrica del puesto de trabajo de esquina.

#### Lacado:

**Pie soporte** antracita RAL 7016 (no configurable), **paredes posteriores y laterales** gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

#### Nota:

Al combinar el puesto de trabajo de esquina con la estación de trabajo eLevel o eLevel+ es obligatorio utilizar chapas cortantes en la estación de trabajo.

### Descripción técnica

Color superficie tablero de trabajo	gris claro
Profundidad	800 mm
Anchura	1100 mm

Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Grosor superficie	2,7 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	750 - 1000 mm
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina / resina fenólica)
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Deslizante hasta profundidad de tablero	700 mm
Regulación de la altura gradual	no
Material tablero de trabajo	Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Peso	80 kg
Tablero de trabajo profundidad	1000 mm
Principio de regulación de la altura	estructura completa
Serie	Estación de trabajo
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Puesto de trabajo de esquina

