

Garant GRIDLINE

Puesto de trabajo de esquina con soporte de pie con tablero Eluplan gris oscuro, Longitud del tablero de trabajo: 1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	920101 1000
GTIN	4062406119577
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Regulación de la altura a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Con pie soporte de chapa de acero y tubo cuadrado, capacidad de carga **250 kg**.

Idóneo para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. No es posible la regulación de la altura eléctrica del puesto de trabajo de esquina.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), **paredes posteriores y laterales** gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Al combinar el puesto de trabajo de esquina con la estación de trabajo eLevel o eLevel+ es obligatorio utilizar chapas cortantes en la estación de trabajo.

Descripción técnica

Tablero de trabajo grosor	40 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris oscuro
Peso	80 kg

Profundidad	800 mm
Serie	Estación de trabajo
Grosor superficie	2 mm
Principio de regulación de la altura	estructura completa
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Deslizante hasta profundidad de tablero	700 mm
Material tablero de trabajo	Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Regulación de la altura gradual	no
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Anchura	1100 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	750 - 1000 mm
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Superficie tablero de trabajo	Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Tablero de trabajo profundidad	1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Puesto de trabajo de esquina

