



## Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: C0613



### Datos de pedido

Número de pedido	546910 C0613
GTIN	4045197724229
Clase de artículo	52D

### Descripción

#### Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **HOLEX** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm.

#### Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

Longitud total	44 mm
Ø del cabezal	6,3 mm
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Grado de finura de dentado	medio
Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)
Forma	C0613
Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	12,7 mm

Serie	Dentado Z7
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		