



Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: FAST



Datos de pedido

Número de pedido	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental. Endurecimiento rápido, viscosidad baja, apropiado para **elastómeros EPDM, caucho macizo, goma musgosa y plástico**. Óptimo para la producción de juntas tóricas

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	10 - 20 N/mm ²
Resistencia manual al cabo de	10 - 30 s
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Color	transparente

Margen de temperatura de aplicación	-55 - 95 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Forma	líquido
Resistencia a la tracción	10 - 20 N/mm ²
Base química	Cianoacrilato de etilo
Densidad	1,06 g/cm ³
adecuado para material	Elastómero
adecuado para material	Goma
adecuado para material	Plástico
Capacidad	20 ml
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido