



Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: UNI



Datos de pedido

Número de pedido	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental. De uso universal, apropiado para la mayoría de **plásticos, metal y madera**.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Resistencia manual al cabo de	5 - 40 s
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	10 - 20 N/mm ²
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Viscosidad dinámica	95 - 200 mPas
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Base química	Cianoacrilato de etilo

Resistencia funcional según	10 - 30 min
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Metal
Forma	líquido
Resistencia a la tracción	10 - 20 N/mm ²
Densidad	1,06 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-55 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	9 mes
Color	transparente
Capacidad	20 ml
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido