


Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 82-33

Datos de pedido

Número de pedido	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Clase de artículo	08G

Descripción
Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

De alta resistencia, para intersticios pequeños también con impurezas aceitosas leves. Ideal para la fijación en los cojinetes.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Quality Dress	82-33
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 min

Para tamaño de rosca M hasta	M12
adecuado para ámbito de aplicación	Fijación de los cojinetes
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	superficies aceitosas
Base química	metacrilato anaeróbico
Color	verde
Temperatura de almacenamiento	25 °C
Viscosidad dinámica	120 - 180 mPas
Capacidad	50 ml
Para tipo de rosca	Todos
Forma	líquido
Par inicial de arranque mínimo	20 Nm
intersticio máximo	0,1 mm
adecuado para material	Metal
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	resistente a choques térmicos
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

Accesorios

083391 7061

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto
del fabricante 7061

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto
del fabricante 7063

083392 7063