



Casco protector EuroGuard, Color: BLUE



Datos de pedido

Número de pedido	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Clase de artículo	09K

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad ligero de polietileno de alta densidad con **rigidez lateral aumentada** mediante un perfil interior de doble pared. Muy apropiado para el uso al aire libre y a bajas **temperaturas de hasta -20 °C**. La **amplia superficie frontal** ofrece una zona para imprimir de 5 x 5 cm. Con **ventilación lateral regulable**.

- **Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura**
- **Asiento Euro-Slot de 30 mm**
- **Banda antisudor de cuero ecológico**
- **Forma recta con canal para la lluvia**
- **Con cerrojo**

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para:

Cápsulas de protección auditiva n.º 097753; 097756.

Material cubierta del casco: HDPE

Regulación de la amplitud: Cerrojo

Tamaño: 53 - 61 cm

Peso: 340 g

Descripción técnica

Regulación de la amplitud	Cerrojo
Color	BLUE
Peso	340 g
Resistencia al frío	hasta -20 °C
Tamaño	53 - 61 cm
Material cubierta del casco	HDPE
Tipo de producto	Casco protector

Accesorios

Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 2	097753 2
Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 3	097753 3
Protector auditivo de cápsula Tipo HELMET	097795 HELMET
Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 1	097753 1