



## Amoladora recta, Tipo: 722317



### Datos de pedido

Número de pedido	077261 722317
GTIN	4014586879437
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Lijadora recta extraordinariamente manejable.**
- **Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.**
- **Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.**
- **Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero fino, así como para los trabajos de rectificando y pulido.**
- **Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.**

Lijadora recta de alta potencia manejable con **cuello del husillo corto**. Adecuada también para el uso semiestacionario.

#### Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

#### Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

### Descripción técnica

Quality Dress	GSZ8-280PE
Longitud de cable	4 m
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,4 kg
Consumo de potencia	750 W

Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Intervalo de revoluciones	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

## Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm	077268 6
---	----------