

Cajas de chapa de acero para herramientas "Extra", Tipo: 5/530



Datos de pedido

Número de pedido	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.

Modelo muy resistente, parcialmente de **chapa de acero de 0,9 mm**.

Lacado:

Caja de color naranja y asa con recubrimiento de polvo de color gris antracita.

Medida exterior longitud: 530 mm

Medida exterior anchura: 200 mm

Medida exterior altura: 200 mm

Ejecución: 5 piezas

Peso: 6,3 kg

Descripción técnica

Peso	6,3 kg
Medida exterior anchura	200 mm
Medida exterior longitud	530 mm
Ejecución	5 piezas
Medida exterior altura	200 mm

Tipo de producto

Sistema de transporte
para herramientas

Accesorios

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
--	-----------

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
--	-----------

Candado ALUTITANbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
--	-----------

Juego de cerraduras de cilindro4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
---	-----------

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
--	-----------

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
---	-----------

Cerradura de cilindro calidad estándarbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
--	-----------

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
--	-----------

Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
---	-----------

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
--	-----------

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
--	-----------

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
--	-----------

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
--	-----------

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
---	-----------

Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
---	-----------

Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50
---	-----------