

Maleta de montaje de chapa de acero, Tipo: 690



Datos de pedido

Número de pedido	693470 690
GTIN	2050001777683
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero de 1 mm de grosor con acanaladura de refuerzo. 2 asas para el transporte y tope de cierre. Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes).

Lacado:

RAL 7001 **con recubrimiento de polvo** color gris plateado.

Medida exterior longitud: 690 mm

Medida exterior anchura: 360 mm

Medida exterior altura: 310 mm

Longitud de uso: 660 mm

Anchura del inserto: 170 mm

Altura de uso: 50 mm

Descripción técnica

Longitud de uso	660 mm
Medida exterior anchura	360 mm
Medida exterior longitud	690 mm
Peso	16 kg
Anchura del inserto	170 mm

Medida exterior altura	310 mm
Altura de uso	50 mm
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50
Candado ALUTITAN bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50

Cerradura de cilindro calidad estándarbloqueo diferente Ø
de carcasa 50 mm

085860 50