



Amoladora recta, Tipo: 722320



Datos de pedido

Número de pedido	077261 722320
GTIN	4014586879451
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- Lijadora recta extraordinariamente manejable.
- Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.
- Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.
- Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero fino, así como para los trabajos de rectificado y pulido.
- Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.
- Robusta lijadora recta, con la velocidad de giro reducida.
- Apropiaada también para mecanizar acero inoxidable.
- POWERtronik con estabilización de la velocidad de giro y protección contra sobrecarga.

Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Quality Dress	GSZ8-90PEL

Longitud de cable	4 m
Peso	1,8 kg
Consumo de potencia	710 W
Intervalo de revoluciones	2500 - 9000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm

077268 6