

Caja de chapa de acero para herramientas, Tipo: 3/430



Datos de pedido

Número de pedido	693460 3/430
GTIN	2050001021731
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.

De chapa de acero de 0,6 mm.

Lacado:

Caja con recubrimiento de polvo azul en todos los lados.

Descripción técnica

Peso	3,3 kg
Medida exterior anchura	200 mm
Medida exterior longitud	430 mm
Ejecución	3 piezas
Medida exterior altura	150 mm
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Candado ALUTITAN bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40