

## Bandeja para herramientas de recambio, Tipo: 690



### Datos de pedido

Número de pedido	693475 690
GTIN	8716736002240
Clase de artículo	66K

### Descripción

**Lacado:**

RAL 7001 **con recubrimiento de polvo** color gris plateado.

Longitud de uso: 660 mm

Anchura del inserto: 170 mm

Altura de uso: 50 mm

### Descripción técnica

Longitud de uso	660 mm
Anchura del inserto	170 mm
Altura de uso	50 mm
Tipo de producto	Caja de almacén

### Accesorios

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
Candado ALUTITANbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40

Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50