



## Amoladora recta, Tipo: 722322



### Datos de pedido

Número de pedido	077261 722322
GTIN	4014586880501
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Lijadora recta extraordinariamente manejable.**
- **Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.**
- **Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.**
- **Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero fino, así como para los trabajos de rectificando y pulido.**
- **Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.**

Con FEIN **ErgoGrip** para trabajar sin fatiga gracias al mango adaptado ergonómicamente. Amoladora recta universal para trabajar en lugares de difícil acceso. El cuello delgado y manejable permite el rectificando de interiores.

Práctica lijadora recta de alta potencia con **cuello del husillo corto**. Adecuada también para el uso semiestacionario.

- **Lijadora recta FEIN ErgoGrip de potencia extraordinariamente alta.**
- **Elevada profundidad de inmersión, cojinete de cuello largo: 173 mm.**
- **POWERtronic con estabilización de la velocidad de giro y protección contra sobrecarga.**
- **Con cuello de husillo largo.**

#### Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 8 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

#### Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

### Descripción técnica

Peso	2,1 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Consumo de potencia	1010 W
Longitud de cable	4 m
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Quality Dress	GSZ11-320PERL
Intervalo de revoluciones	9500 - 32500 min <sup>-1</sup>
Ø máximo pinza portapieza	8 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

---

## Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 8 mm

077268 8