

Caja de chapa de acero para herramientas, Tipo: 5/430



Datos de pedido

Número de pedido	693460 5/430
GTIN	2050001021748
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.

De chapa de acero de 0,6 mm.

Lacado:

Caja con recubrimiento de polvo azul en todos los lados.

Descripción técnica

Medida exterior longitud	430 mm
Peso	4,3 kg
Medida exterior altura	200 mm
Ejecución	5 piezas
Medida exterior anchura	200 mm
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Juego de cerraduras de cilindro4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
Candado ALUTITANbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Cerradura de cilindro calidad estándarbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50