



Sierra circular con batería, Tipo: M12CCS44



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra circular con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas.

- Diseño compacto, ergonómico con empuñadura de pomo.
- Tubuladuras de aspiración integradas para la conexión de sistemas de aspiración.
- Cortes en profundidad y en inglete hasta 50°.
- Resistente cubierta protectora de magnesio, cubierta pendular y placa de base.

Suministro:

Incluye cargador, llave de hexágono interior, hoja de sierra de MD de 18 dientes, tope paralelo y maleta de transporte (HD-Box).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073814 y del n.º 073839. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada en el n.º 078212 tam. 18.

Descripción técnica

Ø de hoja de sierra	140 mm
Velocidad de giro máxima	3600 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Tensión de batería	12 V

Profundidad de corte máximo 90°	44 mm
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Peso	2,7 kg
Capacidad de la batería	4 Ah
Quality Dress	M12CCS44-402C
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Ejecución	Sierra circular manual
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
IONES de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Hoja de sierra de MD Tipo 18	078212 18