



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 29 piezas, Tipo: S



### Datos de pedido

Número de pedido	634120 S
GTIN	4013288173928
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5–M12 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M10.

Para tornillos Phillips y Pozidriv con rosca M2 – M6 y para tornillos Torx® interiores con rosca M3,5 – M8.

#### Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

#### Contenido:

Con carraca conmutable n.º 635295.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud.

tam. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

PUNTAS de 6 caras: 5 uds. n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8

PUNTAS para Phillips: 3 uds. n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

PUNTAS Pozidriv: 2 uds. n.º 675320 tam. 1/25; 2/25

PUNTAS para Torx®: 6 uds. n.º 675340 tam. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 200 mm

Prolongación Wobble: 1 ud. 76 mm

Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de 3/8 pulgada cuadrado, asiento para puntas hexagonal de 1/4 pulgada

Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 635290 con cuadrado insertable

Carraca (tam. S): 1 ud. n.º 635295 con carraca reversible

Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

## Descripción técnica

Número de piezas	29
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Quality Dress	8100 SB 8
Embalaje	Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud	262 mm
Anchura	120 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX27	675340 TX27
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675340 TX15
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 8 mm	675240 8
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675310 3/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675320 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675340 TX30
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675340 TX40
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675340 TX20
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor	635295