

Garant EASYFIX

Placa base plástico GARANT easyFix, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	963138 2
GTIN	4045197725264
Clase de artículo	91F

Descripción

Ejecución:

Clip de rotulación con guía para cable integrada. Superficie de rotulación: 63,5 × 27,5 mm. Por clip de rotulación, 2 guías para cable para colocar de forma ordenada cables en las paredes perforadas. Ø máximo de cable de 8 mm.

Posibilidad de rotulación manual con Edding o marcadores. Superficie de rotulación adecuada para las siguientes etiquetas:

Etiquetas Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;

etiquetas GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);

cinta DYMO altura 9 mm (máx. 3 tiras superpuestas).

Idóneo para:

Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.

Suministro:

Juego de 10 unidades.

Descripción técnica

Tipo	2
Profundidad	11 mm

Anchura	66 mm
Altura	67 mm
Tipo de producto	Placa base